

TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.



Handset MM 588

**Für den professionellen Einsatz
in DECT-Systemen**



DECT-Handset MM 588 von Tenovis

Dieses DECT-Handset ist klein, leicht und trotzdem sehr leistungsstark. Es hat einen Lithium-Ionenakku und kann in allen Integralsystemen sowie für Integral Messaging Service (IMS) von Tenovis eingesetzt werden.

Die Anrufsignalisierung durch Vibrationsalarm ermöglicht den stillen Empfang von Anrufen und Textnachrichten. Ein Headset ist anschließbar.



**DECT-Handset MM 588
in Originalgröße**

Technische Daten

Handset MM 588	
LC-Display	Grafikfähig, 4-zeilig, hintergrundbeleuchtet, 32 Zeichen Nachrichtenlänge bei IMS
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Wechselakku Optionale Vibrator-Akkukassette
Sprechzeit	Ca. 10 Stunden
Bereitschaft	Ca. 70 Stunden
Ladedauer	Maximal 8 Stunden
Standard	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ETS 300 175-1/8, GAP-tauglich
Frequenzbereich	1.880 bis 1.900 MHz
Mittlere Sendeleistung	10 mW
Spitzensendeleistung	250 mW
Gewicht	115 g (mit Akku)
Abmessungen (B x H x T)	50 x 122 x 22,5 mm (mit Antenne 143 mm)
Zulassung	CE 0188 gemäß Endgeräte-Richtlinie 98/13 EU
Umgebungsbedingungen	-10 °C bis +45 °C

Tenovis
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt/Main

Info-Service in Deutschland
zum Nulltarif
Telefon 08 00 - 2 66 10 00
Telefax 08 00 - 2 66 12 19

www.tenovis.com
info.service@tenovis.com